



innobike Kettingvloeistof "105 High Tech"

100 ml spuitbus

Verk.prijs € 6,95

Reinigt en smeertDe INNOBIKE "105 High Tech Chain Fluid" heeft een 4-voudig uitstekend effect."105 High Tech Chain Fluid" bevat extreem penetrerende, wasactieve stoffen om door te dringen in de krapste passingen, zoals de binnenlagers van de ketting of de bussen van de kettingaandrijving.De deeltjes die zich afzetten tussen de wrijvende oppervlakken in de ketting worden losgemaakt en uitgespoeld. Vuil, hars en andere afzettingen worden ook van de buitenkant van de aandrijving verwijderd. Het reinigende bestanddeel van de "105 High Tech Chain Fluid" verdampt binnen 4-6 uur.Gebruiksaanwijzingen - Gebruikscyclus: 150 - 300 km, afhankelijk van het terrein en de weersomstandigheden.- Aanbrengen na het Fahrer. Laat een reactietijd van 4-6 uur toe. "105 High Tech Chain Fluid" werkt 's nachts. - Vermijd spuitnevel door de Penselen te gebruiken.- Contacten met remmen vermijden; verlies van remvermogen mogelijk. - 105 High Tech Chain Fluid" infiltreert vocht zodat de ketting onmiddellijk na het wassen van de fiets kan worden gebruikt.Toepassing - Breng "105 High Tech Chain Fluid" aan op het kleine achtertandwiel met behulp van het penseel opzetstuk.- Draai de pedalen naar achteren in vrijloopmodus en spray continu totdat "105 High Tech Chain Fluid" van het grote trapas tandwiel druipt.- Laat 46 uur inwerken. Gedurende deze tijd verdampt de reiniger in de vloeistof en blijft er een dunne, slipvaste smeefilm achter op de ketting.- Toepassing met de capillaire buis is ideaal voor alle soorten binnenkabels, lagere en andere bewegende onderdelen. Verwijderd gom en vuil. Elimineert onmiddellijk stijfheid.

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	IC-105100
EAN	4260097140041
UVP	€ 6,95
Bidex-Code	309030
SB-Artikel	Nee
DST-Code	2N08
Fedas-Code	160965
Merk/Leverancier	innobike
Maateenheid:	STUK
Weight	0.11 kg

Technische gegevens

Categorie	onderhoud , reinigen , smeren
Hoofdkleur	geel
Inhoud	0.1 l
Inzetbereik	fiets
Secundaire kleur	multicolor

Soort verpakking

sputbus

Type/soort

Artikel